


追加説明書

セブリング用ミラー
z904 ez904用

※ ビタローニ社製セブリングミラーは『社外品』が多く出回り、
製品の仕様が微妙に違う物があります。
本製品は純正(オリジナル品)を基本に企画設定していますので
お客様のミラー本体を確認し、下記を参考の上対応して下さい。



▼ ミラーが平面鏡の場合…


“①”の場所に一枚貼る。

▼ 既存のミラーが小さく、枠に乗り上げる場合…

“②”指定のテープにさらに重ねて貼る。

« 平面鏡と曲面鏡の違い »

カード又は名刺などを利用して確認します
ピッタリしなければ曲面鏡です。



※ 付属品
テープ 4枚
(GT7124 x35mm)

ZOOM
ENGINEERING

z904品番 2008'01/31 改定